


Внимание! В связи с особенностями ткани для качественного нанесения изображения методом термотрансфера минимальная толщина линии должна составлять 2 мм

пример шеврона



Шевронный край (обметка) 1,8 мм с каждой стороны

Пришивная строчка

При визуализации макета на вышивном шевроне просим учитывать край на обметку шеврона по 1,8мм с каждой стороны

	Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)
	Термотрансфер	100x240мм
	Вышивка	90x90мм
	Шеврон	90x90мм