

13601 Охлаждающая повязка на голоу Cool Head

Рекомендуемые места пришива / крепления элементов кастомизации (бирок, лейблов, шевронов, и т.д.).
Другие места пришива возможны по согласованию до запуска заказа в работу.

1. Пришив без ограничений.

Цвет нитей для пришива подбирается под цвет изделия-носителя или лейбла. Контрастный цвет ниток не рекомендуется, но возможен по запросу.

Область пришива может быть увеличена, согласовывайте место пришива до постановки заказа в работу.

Обязательно указывайте вариант пришива в макете.

лоб
(напротив шва)




Варианты пришива:


Пришив поверх изделия по коротким сторонам (по умолчанию)



Пришив по периметру



Пришив по 2 или 4 точкам



Пришив петелькой через край



Пришив одним швом, в т.ч. петелькой в сложенном виде



Варианты пришива:



Пришив поверх изделия по коротким сторонам (по умолчанию)

Пришив по периметру

Пришив по 2 или 4 точкам

Пришив петелькой через край

Пришив одним швом, в т.ч. петелькой в сложенном виде



– имитация пришива в шов



Цвет нитей для пришива подбирается под цвет изделия-носителя или лейбла.

Контрастный цвет нитей не рекомендуется, но возможен по запросу.



Если на изделии есть нанесение, обозначающее место пришива, область пришива может быть увеличена. Согласовывайте место пришива до постановки заказ в работу.