


Ширина липучки от 5 до 10 см, длина липучки от 21 до 30 см:




Важно!
При добавлении вышивки, застил не более 30% площади, иначе шевроны будут плохо держаться.
От края ленты до значимых элементов, должно быть не менее 0,5 см.
При вырезании на лазере возможно смещение центра изделия на 2-3 мм.

Липучка может быть индивидуальной формы, не рекомендуются острые углы и тонкие выступающие детали.

Площадь липучки непрямоугольной формы считается равной площади прямоугольника, в который эта форма может быть вписана.

Пример фигурной вырезки из липучки:



Технические требования для оформления макетов с лазерной фигурной резкой внутри ленты-липучки:

- Для внутренних деталей необходимо соблюдать перемычки минимальной толщиной 3 мм.
- 2 мм сверху и снизу – техническая полоса ленты-липучки, отрезается на лазере, если форма шеврона — прямоугольник.
- Минимальный размер отдельной фигуры 5 мм.

